



  
 SCHWENK & SEGGELE

Obere Königstr. 15  
 D - 96052 Bamberg  
 Tel: 0951/22528  
 Fax: 0951/2082653  
[info@schwenk-und-seggelke.de](mailto:info@schwenk-und-seggelke.de)

## Klarinettenblätter

Hersteller	Stärken	Inhalt		€
JSB eigene Herstellung, Schnitte K / G / F / Es-Klarinette dt. <a href="#">Infos siehe Rückseite</a>	2,5 - 3,5	10		35,-
JSB eigene Herstellung, für Bassethorn	3 - 3,5	10		40,-
JSB eigene Herstellung, für Bassklarinetten	2,5 - 3,5	10		45,-
Peter Leuthner „German Cut professional“	2,5 - 4	10		33,-
Peter Leuthner „French Cut professional“	2,5 - 4	10		33,-
Vandoren White Master	2,5 - 4	10		30,-
Vandoren V12	2,5 - 4	10		32,-
Vandoren „Rue Lepic 56“	3 - 3,5+	10		32,-
Vandoren V21	2,5 - 4	10		36,-
Vandoren V21 German	2,5 - 3,5	10		38,-
Vandoren V21 Alt Sax für dt. Bassklarinetten	2,5 - 3,5	10		40,-

Bitte beachten Sie vor Ihrer Bestellung folgende Informationen:

Alle Blätter sind aus hygienischen Gründen von Rückgabe und Umtausch ausgeschlossen, der Versand erfolgt schachtelweise und gegen Vorkasse und Rechnung.

Die Versandkostenpauschale beträgt € 5.-

Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen.

## Infos zu JSB Blätter und Mundstückbahnen

### „Back to the reeds“

Unsere Klarinettenblätter werden aus erstklassig ausgesuchtem Rohrholz mit Herkunfts-Nachweis gefertigt. Modernste Maschinen und Herstellungsverfahren ergeben zusammen mit der jahrelangen Erfahrung unseres Blattbauspezialisten Konrad Ossig ein Spitzenresultat. Die Unterseite wird zweimal gewässert und von Hand geschliffen. Alle Blätter werden einzeln von ihm nach Qualität und Stärken sortiert. Die Schablonen wurden nach Mustern von Jochen Seggelke computergenau gefertigt.

Schnitt	Charakteristik	Stärke	Mundstück
<b>F</b>	Blatt für frz. Mundstückbahnen	2,5 - 4	z.B. Vandoren M30 / B40 / D6
<b>K</b>	Typisch deutsches Blatt mit kurzem Ausstich, mittlerem Herz und kräftiger Spitze	2 - 3,5	Für mittlere Bahnen bis max. 1 mm Öffnung und ca. 25 mm Länge
<b>G</b>	Deutsches Blatt mit dünner Spitze	2,5 - 3,5	Für kurze, offene Bahnen um 1 mm Öffnung

Blattempfehlungen für historische Nachbauten auf Anfrage, alle Blätter in ¼ - Abstufungen (z.B. 3 / 3+ / 3,5)

Wir empfehlen, die Blätter zum Probieren etwa eine halbe Minute zu wässern, mit dem Rücken nach unten auf einer ebenen Unterlage etwas liegen lassen, um sie dann anzubläsen.

Die Unterflächen sollten nach einiger Zeit mit einem weichen Sandstein oder mit Hilfe von wasserfestem Schmirgelpapier, Korn 600-800, abgezogen werden.

Wir empfehlen unsere sandgestrahlte Glasplatte zur Unterflächenbehandlung, diese lässt sich problemlos abwaschen und hilft, gute Ergebnisse zu erzielen.

### Welches Blatt auf welche Bahn?

### Empfehlungen

Modell	Öffnung in mm	Länge in mm	Blattschnitt	Stärke
T16	0,90	21	K	2,5 - 3,5
N1	1,00	22	K / G	2,5 - 3
BF	1,00	20	G	3
D2	0,96	19	G	2,5+ - 3,5
D4	1,00	21	G	2,5 - 3
D6	1,15	20	F	3 - 4
M30D	1,15	20	F	3 - 4
M30	115	20	F	3+ / 3,5
B40	117	19	F	3 / 3+
BD5	113	18	F	3+ - 4
BD5 D	113	18	F	3+ - 4
D15	98	19	G / K	2,5 - 3,5
D20	100	20	G	2,5 - 3,5
D25	102	21	G	2+ - 3